

Przedłużacz USB 2.0 EASY USB Typ-A męski na EASY USB Typ-A żeński 2 m

Opis

Ten przewód firmy Delock umożliwia przedłużenie połączenia USB i może być on używany w celu podłączania różnorodnych urządzeń. Kabel jest używany zarówno do transmisji danych, jak i zasilania podłączonych urządzeń.

Przyjazne dla użytkownika, odwracalne złącza EASY USB

Zarówno złącze męskie EASY USB, jak i żeńskie EASY USB są odporne na skręcanie i można ich używać po obu stronach, więc nie trzeba zwracać uwagi na prawidłową górną lub dolną stronę podczas wkładania wtyczki.



Numer artykułu 81513

EAN: 4043619815135

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny


Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A, odwracalny męski
 - 1 x USB 2.0 Typ-A, odwracalny żeński
- USB Typ-A męski używane w dwóch kierunkach
- USB Typ-A żeński używane w dwóch kierunkach
- Średnica kabla:
 - linia danych 28 AWG
 - linia zasilania 24 AWG
- Średnica kabla: ok. 4,5 mm
- Pokrywane złotem złącze
- Podwójne ekranowanie kabla
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 2 m

Zawartość opakowania

- USB kabel

Zdjęcia



Ogólne

Styl:	EASY-USB
-------	----------

Interfejs

Złącze 1:	1 x EASY-USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x EASY-USB 2.0 Typ-A żeńskie

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
-----------------------------	----------

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	linia danych 28 AWG linia zasilania 24 AWG 4,5 mm
Tarcza:	double
Długość:	2 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de