

Delock Cable DC Splitter 5.5 x 2.1 mm 1 x female > 5 x male

Opis

This Delock splitter cable can be used for the connection of five devices which need low voltage e. g. cameras or LED-stripes to a power supply with DC connector.



50 cm

Numer artykułu 83288

EAN: 4043619832880

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Connector: 1 x DC 5.5 x 2.1 mm female
5 x DC 5.5 x 2.1 mm male
- Max. power on input: 5 A
- Max. voltage on input: 24 V
- DC pin length: ca. 10.30 mm
- Cable gauge at input (DC female): AWG 20
- Cable gauge at output (DC male): AWG 24
- Contacts: nickel plated
- Length including connector: ca. 50 cm

Wymagania systemowe

- Power supply with DC 5.5 x 2.1 mm male

Zawartość opakowania

- Splitter cable

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński
Złącze 2:	5 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk męski

Właściwości techniczne

Maksymalny prąd:	5 A
Napięcie:	24 V

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	niklowane
Średnica kabla:	20 AWG 24 AWG
Długość:	50 cm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de