

Hub profesjonalny 10" 10 x USB 3.2 Gen 1 Typ-A

Opis

Hub USB Delock w obudowie metalowej może być podłączony do komputera przez interfejs USB Typ-A. Rozszerza system o 10 portów USB Typ-A. Hub może być wykorzystywany do automatyzacji aplikacji biurowych.

Specyfikacja USB 3.2 Gen 1

Obsługuje specyfikację USB 3.2 Gen 1 z transferem danych do 5 Gbps. 10 razy szybszy przesył niż USB 2.0. Wszystkie porty są historycznie kompatybilne, więc urządzenia USB 2.0 i USB 1.1 też mogą być używane.

Montownie w stelażu 10"

Za pomocą dostarczonych zaczepek, hub może być zamontowany w stelażu 10".



Numer artykułu 64112

EAN: 4043619641123

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B żeński
 - 10 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
 - 1 x gniazdo prądu stałego 5 V 5,5 x 2,1 mm
- Chipset: VIA VL813
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Moc wyjściowa: maks. 16 W łącznie
- Mocna obudowa metalowa
- Zdejmowalne zaczepek do stelaża 10"
- Wskaźnik LED zasilania
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 60 °C
- Wymiary (DxSxW): ok. 215 x 135 x 45 mm
- Kolor: czarny
- Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Wyjście: 5 V / 4 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 9 mm

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.4 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Hub USB
- 1 x przewód z wtykiem męskim USB 3.2 Gen 1 Typ-A na wtyk męski USB 3.2 Gen 1 Typ-B, długość ok. 1,20 m
- 2 x zaczep do stelaża 10"
- Zasilacz
- Śruby
- Nakrętka
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Jednostka wysokości:	2
Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Typ montażu:	10 in
Obsługiwany system operacyjny:	Linux Kernel 3.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Wskaźnik LED:	Power

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński
Złącze 2:	10 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Złącze 3:	1 x gniazdo prądu stałego

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	5 Gbps
-----------------------------	--------

Właściwości fizyczne

Długość:	215 mm
Szerokość:	135 mm
Wysokość:	45 mm
Kolor:	czarny

Zasilacz

Typ zasilania:	Euro wall power supply
----------------	------------------------

Wyjście zasilania:	5,0 V / 4,0 A
Złącze zasilania:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy 14167
Miasto Berlin
Kraj Deutschland
Email info@delock.de
Strona internetowa www.delock.de

