



Hub USB

Model: **AK-AD-33**



Kod produktu	AK-AD-33
Typ produktu	Hub USB
Liczba przycisków	4 szt
Napięcie zasilające	5 V / 2 A
Złącze zasilania	3.5 x 1.35 mm
Długość przewodu	30 cm
Wtyczka #1	Złącze męskie USB typu A
Wtyczka #2	4 x złącze żeńskie USB typu A
Wersja	3.0
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Materiał izolacji	PVC
Średnica kabla	6 mm
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
Kolor podświetlania	Niebieski
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	130 x 43 x 22 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	180 x 130 x 24 mm
Waga netto	71.2 g
Waga brutto	76.7 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720132376
Gwarancja	24 miesiące





Opis

Akyga® AK-AD-33 to wysokiej jakości, estetycznie wykonany HUB USB 3.0 z możliwością podłączenia dodatkowego zasilacza. Urządzenie posiada cztery gniazda USB 3.0, pozwalające na transmisję danych z prędkością do 500 MB/s.

Aktywny HUB AK-AD-33 pozwala na podłączenie sprzętów o dużym poborze prądu jak np. dysk przenośny. Każde gniazdo posiada osobny przycisk pozwalający na manualne włączenie/wyłączenie danego portu, dzięki którym możemy decydować z jakiego urządzenia aktualnie korzystamy.

Podłączenie zasilacza do adaptera umożliwia ładowanie urządzeń prądem do 900mA na każdym gnieździe z osobna. Zaleca się używanie zasilacza z wtyczką 3.5 x 1.35 mm o parametrach minimum 5V/4A.