

Przewód EASY-USB 2.0 Typu-A, wtyk męski > EASY-USB 2.0 Typu Micro-B, wtyk męski, kątowny, w lewo / w prawo, 5 m, czarny

Opis

Ten przewód firmy Delock z męskim wtykiem EASY-USB Typu-A oraz męskim wtykiem EASY-USB Typu Micro-B może być podłączany do odpowiedniego portu żeńskiego USB w obu kierunkach. W ten sposób męskie złącze może być używane dwustronnie, co ułatwia jego podłączanie.



Numer artykułu 85562

EAN: 4043619855629

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A, odwracalny męski >
 - 1 x USB 2.0 Typu Micro-B, odwracalny wtyk męski, kątowny, w lewo/w prawo
- Męski port USB-A oraz męski port Micro USB używane w dwóch kierunkach
- Średnica kabla:
 - linia danych 26 AWG
 - linia zasilania 22 AWG
- Średnica kabla: ok. 4,8 mm
- Połączane złącze
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 5 m


Wymagania systemowe

- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
- Urządzenie z gniazdem USB 2.0 Typ Micro-B

Zawartość opakowania

- Kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 2.0
---------------	---------

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A, odwracalny męski
Złącze 2:	1 x USB 2.0 Typu Micro-B, odwracalny wtyk męski, kątowny, w lewo/w prawo

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	USB 2.0 do 480 Mb/s
-----------------------------	---------------------

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	linia danych 26 AWG linia zasilania 22 AWG 4,8 mm
Długość:	5 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de