

PDM-SET-80-120

Zestaw przeciągaczy do montażu dławnic membranowych i przepustów gumowych

Opis i zastosowanie

Zestaw 3 typów przeciągaczy służących do osadzania okrągłych dławnic membranowych i przepustów gumowych w otworach montażowych. Przeznaczony jest dla otworów 80 mm, 100 mm i 120 mm. Przeciągacze umożliwiają montaż okrągłych dławnic i przepustów o różnych kształtach, wykonanych z materiałów o różnej twardości.

Umożliwiają łatwe i szybkie osadzenie elementu w otworze montażowym bez uszkodzenia tego elementu oraz obudowy.



Główne cechy

- wielokrotnie skracają czas montażu
- zmniejszają obciążenie palców i nadgarstków
- montaż bez uszkodzenia elementu oraz obudowy
- dla dławnic z materiałów o różnej twardości


Zawartość zestawu

Typ	Średnice otworów
PDM-80	80 mm
PDM-100	100 mm
PDM-120	120 mm

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ zestawu	PDM-SET-80-120
Liczba przeciągaczy w zestawie	3
Średnice otworów montażowych	80 mm, 100 mm, 120 mm
Materiał walizki	Polipropylen (korpus), Nylon (zatrzaski)
Waga bez opakowania	660 g
Waga z opakowaniem	795 g
Wymiary walizki	310 mm × 265 mm × 72 mm
Wymiary opakowania	355 mm × 270 mm × 85 mm
Numer GTIN	5908130415136

Dane techniczne mają charakter informacyjny.



1. Umieszczamy przeciągacz w otworze montażowym.
2. Przeciągamy lekko przyrząd, aby dopasować średnicę elementów sprężystych do średnicy osadzanej dławnicy.
3. Umieszczamy dławnicę na właściwym miejscu przyrządu.
4. Przeciągamy przyrząd w kierunku oznaczonym strzałką aż do osadzenia dławnicy w otworze.
5. Moment osadzenia dławnicy.
6. Zwolnienie i usunięcie przyrządu.

* na podstawie przykładowej wersji przeciągacza

Data publikacji: 03.08.2026