

Novoflex 125x6,0x22,23 ocel, SF 27 (616462000)

Objednáací číslo 616462000

EAN 4007430434029



Zástupný obrázek

- Kvalita Novoflex: Výkonná vstupní třída
- Tvrdost: středně tvrdý
- Univerzální použití při obrábění kovů
- Dobrý úběrový výkon při dobré životnosti
- Nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Třída kvality	A 24
Průměr x tloušťka x vrtání	125 x 6 x 22.23 mm
Provedení	zalomené
Max. otáčky	12200 /min
Prodejní jednotka / balení	1 / 25