

Kabel audio Red's Music - Jack stereo 6.3mm / 2x XLR F

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel instrumentalny-audio o podwójnej konstrukcji wyposażony w centralnie prowadzone żyły w niezależnym ekranie z gęstego opłotu siatkowego. Kabel o niskiej pojemności w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Produkt dedykowany do połączeń instrumentalnych oraz mikrofonowo-liniowych w domowych, studyjnych i estradowych instalacjach i systemach audio. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU39...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1: Jack stereo 6,3mm

Złącze 2-A: XLR F

Złącze 2-B: XLR F

Model złącz: J55, X53

Przewód wewnętrzny: 2 x (1x0,23mm²)

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥80%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 5mm x 10,5mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:



Model kabla: INS2-S100 - 2x(1x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km

Impedancja: 50Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,6Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 38,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)

Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 mm x 10,5 mm

Masa: około 71kg/km

Schemat połączeń:



AU39...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:



J55 - Jack stereo 6.3

2x X53 - XLR żeński

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU3903BX	0.3 m	115g	5903867411963
AU3905BX	0.5 m	128g	5903867411970
AU3910BX	1.0 m	162g	5903867411987
AU3915BX	1.5 m	196g	5903867411994
AU3920BX	2.0 m	229g	5903867412007
AU3930BX	3.0 m	303g	5903867412014
AU3940BX	4.0 m	370g	5903867412021
AU3950BX	5.0 m	437g	5903867412038
AU3960BX	6.0 m	504g	5903867412045
AU3970BX	7.0 m	571g	5903867412052
AU3980BX	8.0 m	638g	5903867412069
AU3990BX	9.0 m	720g	5903867412076
AU39100BX	10.0 m	787g	5903867412083
AU39150BX	15.0 m	1122g	5903867412090
AU39200BX	20.0 m	1457g	5903867412106

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów