



Qoltec Wizualny lokalizator uszkodzeń optycznych | 20mW

Kod produktu: 54257

Wyszukuje usterek włókien jednomodowych lub wielomodowych.

WIZUALNY LOKALIZATOR USZKODZEŃ OPTYCZNYCH

Wizualny lokalizator uszkodzeń optycznych służy do wyszukiwania usterek włókien jednomodowych lub wielomodowych oraz jest podstawowym narzędziem do konserwacji sieci światłowodowych.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas akcesoria posiadają 24 miesięczną gwarancję obowiążującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Zastosowanie	Wyszukiwanie usterek włókien jednomodowych bądź wielomodowych, podstawowe narzędzie do konserwacji sieci światłowodowych.
Informacje dodatkowe	Długi czas pracy.
Kolor	Czarny
Typ złącza	SC (2.5 mm)
Długość fali	650 (+/-10) nm
Zasięg	15 km
Źródło światła	Laser FP-LD
Zasilanie	2 baterie AA
Moc wyjściowa	20 mW
Zawartość opakowania	Lokalizator Etui
Opakowanie	Polybag
Waga netto [kg]	0.0800
Głębokość / Długość opakowania [mm]	70
Szerokość opakowania [mm]	40
Wysokość opakowania [mm]	200
Kod EAN	5901878542577