

Raccords plastiques avec filetage externe fixe

HG-S PA66, raccord droit, IP66


Raccord droit avec filetage externe fixe. IP66.

Principales caractéristiques

- Mono-pièce, assemblage rapide
- Résistance à l'arrachement élevée
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore
- Pas métrique livré avec contre-écrou



Des raccords avec pas UNEF et NPT sont disponibles sur demande. Contactez nous !



Raccord HelaGuard, droit avec filetage externe



Raccord plastique droit avec filetage externe fixe HG-S PA66, IP66.

MATIÈRE	Polyamide 6.6 (PA66)
Températures d'utilisation	De -50 °C à +135 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Homologation(s)	UL-Reconnu



RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Ø ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Ø écrou côté filetage (A/F1)	Long. filetage (TL)	Contenu	Couleur	Article
HG10-S-M12	10	M12	7,5	19	33	19	9	10 pcs	Noir (BK)	166-21000
HG10-S-M16	10	M16	9,5	19	35	19	11	10 pcs	Noir (BK)	166-21020
HG11-S-M12	11	M12	7,5	19	33	19	9	10 pcs	Noir (BK)	166-21021
HG13-S-M12	13	M12	7,5	24	35	23	9	10 pcs	Noir (BK)	166-21022
HG13-S-M16	13	M16	11,0	24	37	23	11	10 pcs	Noir (BK)	166-21001
HG13-S-M20	13	M20	12,5	24	40	23	14	10 pcs	Noir (BK)	166-21023
HG16-S-M16	16	M16	11,0	29	41	28	11	10 pcs	Noir (BK)	166-21002
HG16-S-M20	16	M20	14,5	29	34	28	14	10 pcs	Noir (BK)	166-21003
HG20-S-M20	20	M20	14,5	32	44	30	14	10 pcs	Noir (BK)	166-21025
HG21-S-M20	21	M20	14,5	32	44	30	14	10 pcs	Noir (BK)	166-21004
HG25-S-M25	25	M25	19,5	39	49	37	15	10 pcs	Noir (BK)	166-21026
HG28-S-M25	28	M25	19,5	44	49	42	15	10 pcs	Noir (BK)	166-21005
HG28-S-M32	28	M32	26,5	44	50	42	16	10 pcs	Noir (BK)	166-21027
HG34-S-M32	34	M32	26,5	51	53	49	16	10 pcs	Noir (BK)	166-21006
HG34-S-M40	34	M40	32,5	51	53	49	16	10 pcs	Noir (BK)	166-21028
HG42-S-M40	42	M40	32,5	63	60	60	16	2 pcs	Noir (BK)	166-21007
HG42-S-M50	42	M50	40,5	63	60	60	16	2 pcs	Noir (BK)	166-21029
HG54-S-M50	54	M50	42,0	76	65	73	16	2 pcs	Noir (BK)	166-21008
HG54-S-M63	54	M63	53,0	76	65	73	16	2 pcs	Noir (BK)	166-21030
HG67-S-M63	67	M63	56,0	90	70	87	16	1 pce	Noir (BK)	166-21009

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Couleur grise disponible sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



Retrouvez-nous également en 2D et en 3D !