



Suorat muoviset suojaletkuliittimet

- HG-S - suora suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre, IP66

Suora suojaletkuliitin kiinteällä ulkokierteellä.

Ominaisuudet ja edut

- Kompakti rakenne
- Helppo ja nopea asentaa
- Suuri suojaletkun ja -liittimen vetolujuus
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- M-kierteisessä liittimessä vastamutteri mukana
- Asennus kierteelliseen laippaan tai vastamutterilla
- Täyttää IP66 koteloitiluokan
- Soveltuu HG-sarjan suojaletkuihin



HG-S - suora suojaletkuliitin.

**Liittimet UNEF- ja NPT-kierteellä kysyttäessä.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.**

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 (PA66)
Käyttölämpötila-alue	-50 °C - +135 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2
Hyväksynyt	UL-Recognized



TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	M- kierre	PG- kierre	Min. sisäläpimitta	Johdin Ø max.	Pituus (L)	Avainväli liitinrunk	Kierteen pituus	Pak- kaus	Väri	Snro	Nimike- numero
HG10-S-PG7	10	-	PG7	7,5	19	33	19	9	10 kpl	Musta (BK)	11 160 68	166-21010
HG10-S-PG9	10	-	PG9	9,5	19	35	19	11	10 kpl	Musta (BK)	11 167 89	166-21031
HG10-S-M12	10	M12	-	7,5	19	33	19	9	10 kpl	Musta (BK)	11 160 58	166-21000
HG10-S-M16	10	M16	-	9,5	19	35	19	11	10 kpl	Musta (BK)	11 167 78	166-21020
HG11-S-PG7	11	-	PG7	7,5	19	33	19	9	10 kpl	Musta (BK)	11 167 90	166-21032
HG11-S-M12	11	M12	-	7,5	19	33	19	9	10 kpl	Musta (BK)	11 167 79	166-21021
HG13-S-PG7	13	-	PG7	7,5	24	35	23	9	10 kpl	Musta (BK)	11 167 91	166-21033
HG13-S-PG9	13	-	PG9	11,0	24	37	23	11	10 kpl	Musta (BK)	11 160 69	166-21011
HG13-S-PG11	13	-	PG11	12,5	24	36	23	10	10 kpl	Musta (BK)	11 167 92	166-21034
HG13-S-M12	13	M12	-	7,5	24	35	23	9	10 kpl	Musta (BK)	11 167 80	166-21022
HG13-S-M16	13	M16	-	11,0	24	37	23	11	10 kpl	Musta (BK)	11 160 59	166-21001
HG13-S-M20	13	M20	-	12,5	24	40	23	14	10 kpl	Musta (BK)	11 167 81	166-21023

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Harmaa kysyttäessä. Minimitilauismäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Suorat muoviset suojaletkuliittimet

- HG-S - suora suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre, IP66

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	M-kierre	PG-kierre	Min. sisäläpimitta	Johdin Ø max.	Pituus (L)	Avainväli liittinrunk	Kierteen pituus	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
HG16-S-PG9	16	-	PG9	11,0	29	41	28	11	10 kpl	Musta (BK)	11 167 93	166-21035
HG16-S-PG11	16	-	PG11	14,5	29	40	28	10	10 kpl	Musta (BK)	11 160 70	166-21012
HG16-S-PG16	16	-	PG16	14,5	29	41	28	11	10 kpl	Musta (BK)	11 167 94	166-21036
HG16-S-PG13	16	-	PG13,5	14,5	29	40	28	10	10 kpl	Musta (BK)	11 160 71	166-21013
HG16-S-M16	16	M16	-	11,0	29	41	28	11	10 kpl	Musta (BK)	11 160 60	166-21002
HG16-S-M20	16	M20	-	14,5	29	34	28	14	10 kpl	Musta (BK)	11 160 61	166-21003
HG18-S-PG16	18	-	PG16	18,0	32	41	30	11	10 kpl	Musta (BK)	11 167 96	166-21038
HG18-S-PG13	18	-	PG13,5	16,5	32	40	30	10	10 kpl	Musta (BK)	11 167 95	166-21037
HG18-S-M20	18	M20	-	14,5	32	44	30	14	10 kpl	Musta (BK)	11 167 82	166-21024
HG20-S-M20	20	M20	-	14,5	32	44	30	14	10 kpl	Musta (BK)	11 167 83	166-21025
HG21-S-PG16	21	-	PG16	18,0	32	41	30	11	10 kpl	Musta (BK)	11 160 72	166-21014
HG21-S-PG21	21	-	PG21	20,5	32	42	30	12	10 kpl	Musta (BK)	11 167 98	166-21040
HG21-S-PG13	21	-	PG13,5	16,5	32	40	30	10	10 kpl	Musta (BK)	11 167 97	166-21039
HG21-S-M20	21	M20	-	14,5	32	44	30	14	10 kpl	Musta (BK)	11 160 62	166-21004
HG25-S-M25	25	M25	-	19,5	39	49	37	15	10 kpl	Musta (BK)	11 167 84	166-21026
HG28-S-PG21	28	-	PG21	22,5	44	46	42	12	10 kpl	Musta (BK)	11 160 73	166-21015
HG28-S-PG29	28	-	PG29	27,5	44	46	42	12	10 kpl	Musta (BK)	11 167 99	166-21041
HG28-S-M25	28	M25	-	19,5	44	49	42	15	10 kpl	Musta (BK)	11 160 63	166-21005
HG28-S-M32	28	M32	-	26,5	44	50	42	16	10 kpl	Musta (BK)	11 167 85	166-21027
HG34-S-PG29	34	-	PG29	30,5	51	49	49	12	10 kpl	Musta (BK)	11 160 74	166-21016
HG34-S-M32	34	M32	-	26,5	51	53	49	16	10 kpl	Musta (BK)	11 160 64	166-21006
HG34-S-M40	34	M40	-	32,5	51	53	49	16	10 kpl	Musta (BK)	11 167 86	166-21028
HG42-S-PG36	42	-	PG36	40,0	63	56	60	12	2 kpl	Musta (BK)	11 160 75	166-21017
HG42-S-M40	42	M40	-	32,5	63	60	60	16	2 kpl	Musta (BK)	11 160 65	166-21007
HG42-S-M50	42	M50	-	40,5	63	60	60	16	2 kpl	Musta (BK)	11 167 87	166-21029
HG54-S-PG42	54	-	PG42	47,0	76	61	73	12	2 kpl	Musta (BK)	11 168 00	166-21042
HG54-S-PG48	54	-	PG48	52,0	76	61	73	12	2 kpl	Musta (BK)	11 160 76	166-21018
HG54-S-M50	54	M50	-	42,0	76	65	73	16	2 kpl	Musta (BK)	11 160 66	166-21008
HG54-S-M63	54	M63	-	53,0	76	65	73	16	2 kpl	Musta (BK)	11 167 88	166-21030
HG67-S-PG48	67	-	PG48	52,0	90	66	87	12	1 kpl	Musta (BK)	11 160 77	166-21019
HG67-S-M63	67	M63	-	56,0	90	70	87	16	1 kpl	Musta (BK)	11 160 67	166-21009

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Harmaa kysyttäessä. Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.