

# D-Sub 50 pin przejściówka męska-żeńska - zmiana płci portu

## Opis

Przejściówka firmy Delock może być podłączona do gniazda D-Sub 50 pin urządzenia lub systemu. Zapobiega uszkodzeniu interfejsu gdy jest on w użyciu i zapewnia dużą wytrzymałość styków. Przejściówka może być także użyta do zastosowań specjalnych, takich jak mechaniczne przedłużenie gniazda D-Sub 50.



### Numer artykułu 65040

EAN: 4043619650408

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Torba na  
zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x D-Sub 50-pinowe męskie >
  - 1 x D-Sub 50-pinowe żeńskie ze śrubami
- Przypisanie styków: 1:1
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Długość śrubek: 61 mm
- Połączane styki
- Wymiary (DxSxW): ok. 67,25 x 15,45 x 17,90 mm

## Wymagania systemowe

- Jeden wolny interfejs D-Sub 50 pin

## Zawartość opakowania

- Adapter

## Interfejs

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Złącze 1: | 1 x Sub-D 50-pinowe męskie  |
| Złącze 2: | 1 x Sub-D 50-pinowe żeńskie |

## Właściwości fizyczne

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Wykończenie pinów: | pozlacane |
| Długość śrubek:    | 61 mm     |
| Typ śrubek:        | #4-40 UNC |
| Długość:           | 67.25 mm  |
| Szerokość:         | 15.45 mm  |
| Wysokość:          | 17.9 mm   |

## Manufacturer information

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |

