


Gniazdo do zarobienia

SDOAH040VASFKPG



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki połączone
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-40...85
Ochrona	IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g]	28,2
Wymiary [mm]	39 x 19 x 31
Materiał	PBT
Odlewany materiał obudowy	PBT
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E11252



Gniazdo do zarobienia

SDOAH040VASFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane



Podłączenie

