


Wtyk męski

SSTGH040VASFPKG



Aplikacja

Konstrukcja

styki pozłacane

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

10...55 DC

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]

4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-40...85

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]

23

Wymiary [mm]

20 x 20 x 52

Materiał

PA

Odlewany materiał obudowy

PA

Materiał nakrętki

stal nierdzewna (1.4571/316Ti)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.



Wtyk męski

SSTGH040VASFPKG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti); Styki: pozłacane



Podłączenie

