



Kutistemuoviletkut lajitelmalaatikossa, kutistussuhde 3:1

ShrinkKit 321 Universal - ohutseinämäinen

Lajitelmalaatikko sisältää laajan valikoiman värillisiä kutistemuoviletkuja.


Ominaisuudet ja edut

- Käytännöllinen lajitelmalaatikko sisältää yhteensä 975 eri kokoisia ja värisiä, määrämittäisiä kutistemuoviletkuja
- Kutistussuhde 3:1
- Soveltuvat suojaukseen, eristämiseen ja merkintään



ShrinkKit 321 Universal.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristsilloitettu (PO-X)
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +135 °C
Min. kutistuslämpötila	+90 °C
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. +5 %/-10 %
Läpilyöntilujuus	20 kV/mm, ASTM D 2671
Materiaalin paloluokka	Itsestään sammuva (ei kirkas)
Eristysluokka	B (VDE 0530)



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella

RoHS

LOKERO	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Pituus (L)	Seinämapaksuus (WT)	Väri	Kpl/ laitelma	Suosittelava työkalu	Snro	Nimike-numero
1	6,0	2,0	60,0	0,70	Musta (BK)	50 kpl	30-32	52 360 22	380-03002
2	12,0	4,0	100,0	0,70	Musta (BK)	15 kpl			
3	24,0	8,0	200,0	1,00	Musta (BK)	10 kpl			
4	6,0	2,0	60,0	0,70	Kelta/Vihreä (GNYE)	50 kpl			
5	3,0	1,0	50,0	0,55	Kirkas (CL)	100 kpl			
6	3,0	1,0	50,0	0,55	Musta (BK)	100 kpl			
7	12,0	4,0	100,0	0,70	Kirkas (CL)	15 kpl			
8	12,0	4,0	100,0	0,70	Punainen (RD)	15 kpl			
9	3,0	1,0	50,0	0,55	Punainen (RD)	100 kpl			
10	3,0	1,0	40,0	0,55	Sininen (BU)	100 kpl			
11	3,0	1,0	40,0	0,55	Kelta/Vihreä (GNYE)	100 kpl			
12	1,5	0,5	40,0	0,45	Kelta/Vihreä (GNYE)	75 kpl			
	1,5	0,5	40,0	0,45	Musta (BK)	75 kpl			
13	6,0	2,0	60,0	0,70	Sininen (BU)	50 kpl			
14	6,0	2,0	60,0	0,70	Punainen (RD)	50 kpl			
15	6,0	2,0	60,0	0,70	Kirkas (CL)	50 kpl			
16	12,0	4,0	170,0	0,70	Kelta/Vihreä (GNYE)	10 kpl			
17	12,0	4,0	170,0	0,70	Sininen (BU)	10 kpl			

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.