



Základní popis

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial SBM
Použití zařízení	Víceúčelové
Kategorie	Průmyslová skříňka
Označení přístroje	SBM
Typ rozvaděče	Plochá přední krabice
Jmenovitá výška rozvaděče	200 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	300 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	120 mm
Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	1 x tělo 1 x kryt 4 x kryt šroubu
Typ těla	Jedno tělo složené a svařované
Typ čelního krytu	Plné dveře
Upevnění krytu	Polovina otáčky kovového šroubu
Typ zámku	Outside sealed area : PZ2 screwdriver captive screw
Odnímatelné díly	Kryt, šrouby

Doplňky

Materiál	Ocelový plech
Povrchová úprava	Práškový polyester
Barva	Šedá (RAL 7035)
Standardy	IEC 62208
Certifikace výrobku	BV DNV GL LR UL

Stupeň krytí IP	IP66 IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262
Teplota okolí pro uskladnění	-35...60 °C
Provozní teplota okolního prostředí	-35...80 °C
Hmotnost přístroje	2.512 kg

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1241 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------