

Price* : 26 185,00 HUF



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék neve	Spacial CRN
Alkalmazás	Többcélú
Kategória	Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága	600 mm
Szekrény névleges szélessége	400 mm
Szekrény névleges mélysége	150 mm
Szerelési anyagok típusa	Falra szerelhető
Készülék összetétel	Zár 1 Ajtó 1 Test 1 Tömszelence lemez 1
Ajtó típusa	Sima
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemezzel

Kiegészítő jellemzők

Felépítmény típusa	Oldalak egyetlen gyárt részről készülnek Dupla profilal hegesztett, védett lezárt területet képezve
Ajtók száma	1 előlap
Ajtónyitási oldal	Megfordítható 120 °
Zárolási típus	3 mm-es kétrudas zár
Tömszelence lemez típus	Szabványos
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag	Acél esetén tartókeret
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szürke RAL 7035
Szabványok	IEC 62208

Termékbizonyítványok	CUL UL
Termék súlya	8.45 kg

Környezet

IP védettségi szint	IP66 megfelel IEC 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 0810 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat  Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
A termék környezeti profilja	Elérhető  A termék környezeti profilja
Termékkivezetési feladatok	Nincs szükség különleges újrahasznosításra

Garancia

Warranty period	18 months
-----------------	-----------