



Kutistemuoviletkut lajitelmalaatikossa, liimallinen, kutistussuhde 3:1

ShrinkKit 321-A - ohutseinämäinen, liimallinen

Mustaa kutistemuoviletkua käytetään mm. komponenttien, liittimien ja liitosten eristämiseen ja suojaamiseen. Kirkas kutistemuoviletku soveltuu esim. kaapelimerkintöjen suojaamiseen.

Ominaisuudet ja edut

- Käytännöllinen lajitelmalaatikko sisältää yhteensä 130 kpl eri kokoisia, liimallisia, määrämittäisiä kutistemuoviletkuja
- Kutistussuhde 3:1
- Värit musta ja kirkas
- Liimallinen kutistemuoviletku eristää ja suojaa mm. kosteudelta
- Kirkas kutistemuoviletku soveltuu mm. kaapelimerkintöjen suojaamiseen



ShrinkKit 321-A.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristsilloitettu (PO-X)
Kutistus-suhde	3:1
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +110 °C
Min. kutistuslämpötila	+110 °C
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. +1 %/-15 %
Läpilyöntilujuus	15 kV/mm, IEC 684 P2
Materiaalin paloluokka	Itsestään sammuva (ei kirkas)
Eristysluokka	A (VDE 0530)



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella, liimallinen

RoHS

LOKERO	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Pituus (L)	Seinämäpaksuus (WT)	Väri	Kpl/ lajitelma	Suosittelava työkalu	Snro	Nimike-numero
1	24,0	8,0	200,0	2,50	Musta (BK)	5 kpl	30-32	52 360 24	380-03003
2	12,0	4,0	65,0	1,70	Kirkas (CL)	15 kpl			
3	6,0	2,0	50,0	1,10	Kirkas (CL)	20 kpl			
	6,0	2,0	50,0	1,10	Musta (BK)	20 kpl			
4	12,0	4,0	65,0	1,70	Musta (BK)	15 kpl			
5	3,0	1,0	50,0	1,00	Kirkas (CL)	50 kpl			
	3,0	1,0	50,0	1,00	Musta (BK)	50 kpl			
6	6,0	2,0	35,0	1,10	Kirkas (CL)	30 kpl			
	6,0	2,0	35,0	1,10	Musta (BK)	30 kpl			
7	24,0	8,0	200,0	2,50	Kirkas (CL)	5 kpl			
8	12,0	4,0	100,0	1,70	Musta (BK)	15 kpl			
9	12,0	4,0	100,0	1,70	Musta (BK)	15 kpl			
10	12,0	4,0	100,0	1,70	Kirkas (CL)	15 kpl			
11	3,0	1,0	40,0	1,00	Kirkas (CL)	50 kpl			
	3,0	1,0	40,0	1,00	Musta (BK)	50 kpl			

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.