

Antenna Cable FME Jack > SMA Plug RG-58 7.5 m

Opis

The coaxial antenna cable by Delock allows the connection of devices, in addition it is suitable for connection to the antenna mounting foot [Delock 12484](#).



Numer artykułu 12450

EAN: 4043619124503

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Poly bag

Szczegóły techniczne

- Connectors:
 - 1 x FME jack
 - 1 x SMA plug
- Impedance: 50 Ohm
- Cable category: coaxial
- Cable type: RG-58
- Cable attenuation: 0.4 dB @ 500 MHz per meter
- Cable diameter: ca. 4.95 mm
- Cable colour: black
- Minimum bending radius: 2 cm
- Cable length incl. connectors: ca. 7.5 m

Wymagania systemowe

- One free FME plug
- One free SMA jack

Zawartość opakowania

- Antenna cable

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x żeński FME
Złącze 2:	1 x męski SMA

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	RG-58
Tłumienie przewodu:	0,4 dB @ 500 MHz na metr
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	7,5 m
Najmniejszy promień skrętu:	2 cm
Średnica kabla:	4.95 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

