



## Základní popis

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Řada                           | Spacial                                                        |
| Označení výrobku               | Spacial S3D                                                    |
| Aplikace                       | Víceúčelové                                                    |
| Kategorie                      | Kompaktní rozvodnice                                           |
| Jmenovitá výška rozvaděče      | 300 mm                                                         |
| Jmenovitá šířka rozvaděče      | 400 mm                                                         |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče    | 200 mm                                                         |
| Typ dveří                      | Skleněné                                                       |
| Popis montážní desky           | Bez montážního panelu                                          |
| Typ krycí desky                | Standardní                                                     |
| Typ instalačního příslušenství | Nástěnná montáž                                                |
| Sestava zařízení               | Zámek 1<br>Dveře 1<br>Tělo 1<br>Deska s kabelovou průchodkou 1 |

## Doplňky

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ těla              | Jedno tělo (jeden díl)<br>Čelní korýtková lišta s dvojitou tloušťkou |
| Počet dveří           | 1 čelní                                                              |
| Otevírání dveří       | Oboustranné 120 °                                                    |
| Typ zámku             | Uzamykací 3 mm "motýlek"                                             |
| Dostupnost pro provoz | Přední                                                               |
| Odmíatelné díly       | Dveře závěsy<br>Deska s kabelovou průchodkou šrouby                  |
| Materiál              | Ocel pro tělo<br>Ocel a bezpečnostní sklo pro dveře                  |
| Povrchová úprava      | Práškový epoxidový polyester                                         |
| Barva                 | Šedá RAL 7035                                                        |

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Standardy           | IEC 62208                          |
| Certifikace výrobku | GL<br>LR<br>UL<br>DNV<br>CUL<br>BV |
| Hmotnost přístroje  | 5.856 kg                           |

## Prostředí

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Stupeň krytí IP   | IP66 podle IEC 60529 |
| Stupeň ochrany IK | IK08 podle IEC 62262 |

## Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                                                               |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric<br><a href="#">Prohlášení o shodě Schneider Electric</a> |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou<br><a href="#">Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou</a>                |
| Dokument o ekologickém profilu          | Dostupný<br><a href="#">Environmentální profil produktu</a>                                                         |
| Instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                                                                                        |

## Záruční lhůta

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|