

Kabel ładowarki USB 3 w 1 USB Type-C™ do Lightning™ / Micro USB / USB Type-C™ 1 m

Opis

Kabel ładowarki Delock 3 w 1 może być używany z różnymi urządzeniami, np. tabletami, smartfonami, z interfejsami Lightning™, Micro USB-B or USB Type-C™ do zasilania przez USB.

Przydatny towarzysz

Kabel doskonale przydaje się w podróży, bo łączy trzy najpowszechniejsze interfejsy najnowszych urządzeń mobilnych. Nie trzeba wozic irytującej wiązki kabli.

Jakość i wydajność

Kabel jest bardzo wytrzymały i trwały dzięki mocnej tkanej koszuli, odporności na naprężenia i metalowym końcówkom. Znaczna szerokość 22 AWG zapewnia stabilny przesył prądu do 3 A.



Numer artykułu 87149

EAN: 4043619871490

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Type-C™ męski >
 - 1 x 8-pinowe złącze męskie Apple Lightning™
 - 1 x USB Typ Micro-B męski
 - 1 x USB Type-C™ męski
- Obsługuje jedynie funkcję ładowania
- Maksymalny prąd wyjściowy:
 - USB Typ Micro-B / USB Type-C™: 3 A
 - Lightning™: 2,5 A
- Napięcie: maks. 5 V
- Rodzaj kabla: 22 AWG
- Cynowane przewody miedziane
- Przewód z osłoną z tkaniny
- Złącze w metalowej obudowie
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 1 m

Wymagania systemowe

- Ładowarka z wolnym portem USB Type-C™

Zawartość opakowania

- Kabel

Zdjęcia



Ogólne

Wykończenie kabla:	textile coating
Specyfikacja:	USB 2.0

Interfejs

Złącze:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B męski
Złącze 2:	1 x Apple Lightning™ męski
Złącze 3:	1 x USB Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Maksymalny prąd:	3 A
Napięcie:	5 V

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	metal
Materiał przewodnika:	Copper tinned
Średnica kabla:	22 AWG
Długość:	1 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de