

Adapter USB Type-C™ męski na żeński, kompatybilny z USB 5 / 10 / 20 / 40 Gbps oraz Thunderbolt™ 3 i 4 – do odtwarzania video, przesyłu danych i ładowania

Opis

Ten adapter USB-C™ firmy Delock może być używany do podłączania urządzeń USB-C™ i Thunderbolt™. Można go także podłączać do wolnego gniazda USB-C™ w celu ochrony interfejsu przed uszkodzeniem, gdy jest on używany w zakresie wysokiej wytrzymałości stykowej.



W pełni funkcjonalny adapter (przejściowy)

Adapter stosowany do przekierowania oryginalnego interfejsu USB Type-C™ / Thunderbolt™, zapewniając zachowanie wszystkich funkcji.

Może przysyłać dane z prędkością transmisji do 40 Gb/s, stosowany jest zasilacz o mocy do 140 W, a sygnał wideo jest wyświetlany w rozdzielczości do 8K 60 Hz.

Nadaje się do stacji dokujących

Obsługując wszystkie funkcje USB Type-C™, adapter może służyć jako zabezpieczenie portu stacji dokujących USB-C™ i Thunderbolt™.

Numer artykułu 65697

EAN: 4043619656974

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ męski
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ żeński
- Szybkość transmisji danych do 40 Gbps
- Kompatybilna z Thunderbolt™ 3 i 4
- Transfer sygnałów audio i video
- Maksymalna rozdzielczość: 7680 x 4320 @ 60 Hz
- USB Power Delivery (PD) 3.1 do 140 W
- Kolor: czarny
- Metalowa obudowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 28 x 12 x 6 mm

Zawartość opakowania

- Adapter

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	10 Gbps
-----------------------------	---------

Właściwości fizyczne

Długość:	28 mm
Szerokość:	12 mm
Wysokość:	6 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de