



Tubo Termoretráctil hasta 4:1 - Tiras de 1 mtr

Protección y Aislamiento de cables y/o terminales de baja tensión, (incluso en aplicaciones subterráneas).

Características y Beneficios

- Tubo termoretráctil de pared media con robustas características de aislamiento
- Tubo termoretráctil para aplicaciones subterráneas
- Protección de uniones y terminaciones de baja tensión
- Posee adhesivo termoplástico interno
- Protege de la humedad y otros impactos medioambientales




Tubos de pared media - con y sin adhesivo.



Disponibilidad de suministro a medida. ¡Contáctenos!

MA47 - Pared Media con Adhesivo



Tubo Termoretráctil 4:1 con Adhesivo

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Contracción	hasta 4:1
Temp. Trabajo	-55 °C a +110 °C
Temp. Mín. Contracción	+120 °C
Punto de Fusión del Adhesivo	+85 °C
Cambio Longitudinal (desp. contraer)	-10 % max.
Rigidez Dieléctrica	20 kV/mm
Flamabilidad	no Retardante de la Llama
Clase de Aislamiento	A (VDE 0530)



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Long. (L)	Color	Herramientas Recom.	Código
MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Negro (BK)	30-32	323-20120
MA47-19/6	19,0	6,0	2,50	1,0 m	Negro (BK)	30-32	323-20190
MA47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	Negro (BK)	30-32	323-20300
MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Negro (BK)	-	323-20400
MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	Negro (BK)	-	323-20500
MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	Negro (BK)	-	323-20630
MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Negro (BK)	-	323-20750
MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	Negro (BK)	-	323-20950
MA47-115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	Negro (BK)	-	323-21150
MA47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	Negro (BK)	-	323-21400

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.