

DIGITUS® Podwójne mocowanie monitora, 2x 45", 2x 20 kg

DA-90474

EAN 4016032505921



Ramię biurkowe podwójne z zaciskiem i sprężyną mechaniczną 2x LCD max. 45" 2x 20kg, VESA: 75x75, 100x100, czarne

Mocny uchwyt do monitora zapewniający maksymalną elastyczność i stabilność. Ten w pełni mobilny uchwyt biurkowy został opracowany specjalnie dla dużych monitorów o przekątnej do 45 cali i wadze na ramię do 20 kg - idealny do wymagających środowisk pracy i wysokiej jakości konfiguracji. Niezależnie od tego, czy jest to monitor płaski, czy zakrzywiony: uchwyt oferuje maksymalną stabilność i elastyczność w konstrukcji oszczędzającej miejsce. Dzięki solidnej, wytrzymałej konstrukcji bez trudu utrzymuje również ciężkie monitory, umożliwiając jednocześnie precyzyjne ustawienie we wszystkich kierunkach. Zintegrowane napięcie sprężyny zapewnia precyzyjną regulację ciężaru, dzięki czemu monitor można bez wysiłku ustawić w żądanej pozycji - bez konieczności ponownej regulacji. Funkcja szybkiego zwalniania VESA zapewnia maksymalną łatwość obsługi: monitor można szybko i łatwo zamontować lub zdemontować. Innowacyjna szybkozłaczka ułatwia również łączenie dwóch segmentów ramienia i znacznie ogranicza prace montażowe. Dzięki dwóm elastycznym opcjom montażu - zacisk stołowy lub przelotka - uchwyt można przymocować do prawie każdej stacji roboczej. Zintegrowany ogranicznik obrotu o 180° zapobiega przypadkowym uderzeniom o ściany lub sąsiednie ekrany, a sprytnie zarządzanie kablami zapewnia schludny, profesjonalny wygląd. Idealny dla użytkowników ceniących ergonomię, stabilność i funkcjonalność - zarówno w biurze, studio, jak i w domu.

W pełni mobilny uchwyt stołowy do 2 ekranów o przekątnej do 45" i maksymalnej wadze 2x 20 kg - odpowiedni zarówno do płaskich, jak i zakrzywionych ekranów.

- Maksymalny rozmiar monitora: 45"
- Maksymalne obciążenie: 20 kg

- Mechaniczna sprężyna z regulacją napięcia
- Kompatybilność VESA: 75x75, 100x100
- Nadaje się do płaskich i zakrzywionych monitorów
- Przechyłanie monitora: 70° (od +50° do -20°)
- Obracanie monitora: 180° (od +90° do -90°)
- Obrót monitora: 360° (+180° do -180°)
- Pełny wysuw ramienia: 54,5 cm
- Typ montażu: Uchwyt zaciskowy lub przepust stołowy
- Zalecana grubość blatu: Zacisk: 10 - 80 mm, tuleja stołu: 10 - 35 mm
- Funkcja VESA Quick-Release (szybkozłaczka)
- Ogranicznik obrotu 180
- Zintegrowane zarządzanie kablami
- Materiał: stal, aluminium, tworzywo sztuczne
- Wymiary: D 12,3 x W 122,4 x H 66,3 cm
- Waga: 8,67 kg
- Kolor: czarny
- Testowany i certyfikowany produkt ergonomiczny - Certyfikowany przez IGR (Instytut Zdrowia i Ergonomii)

Atrybuty

- Liczba monitorów: 2
- Maksymalna waga monitora: 20 kg
- Montaż VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Przekątna ekranu: do 45"
- Sposób montażu: Uchwyt zaciskowy



Zawartość opakowania

- 1x uchwyt na monitor
- 1x materiał montażowy i akcesoria
- 1x instrukcja montażu

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	10.21	34.50	45.00	14.00	21,735.00
Opakowanie wewnętrzne	1	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	10.21	43.50	32.70	12.30	17,496.10
Netto bez opakowania	1	9.78	43.50	32.70	12.30	17,496.10

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- WAŻNE: Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- KONSERWACJA: Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com