

MAGNETYCZNA ŁADOWARKA INDUKCYJNA 15 W, 1 M



MAXIMUM
OUTPUT
POWER



COMPACT
SIZE



MAGSAFE
COMPATIBLE



STANDARD

PL MAGNETYCZNA ŁADOWARKA INDUKCYJNA 15 W, 1 M

Napięcie wejściowe:	12 V $\overline{=}$, 1.67 A, 9 V $\overline{=}$, 2 A, 5 V $\overline{=}$, 2 A
Moc wyjściowa:	15 W / 10 W / 7.5 W / 5 W
Sprawność:	$\geq 75 \%$
Standard:	Qi1.2
Wymiary:	$\varnothing 55 \times 5 \text{ mm}$
Waga:	35 g

