

Hub wpuszczany w blat z 4 portami SuperSpeed USB Typu-A

Opis

Hub Delock można zainstalować w gotowym wycięciu w biurze (60 mm średnicy) i podłączyć do komputera przez interfejs USB Typ-A. Umożliwia on rozbudowę komputera o cztery złącza USB Typu-A.

Pokrywka i wejście kabla

Hub ma pokrywkę zabezpieczającą przed kurzem. Dodatkowo, dostępne jest wejście kablowe aby przepuścić przez wycięcie kable myszy, klawiatury i monitora.



Numer artykułu 64153

EAN: 4043619641536

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
górze: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
dół: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A męski
- Chipset: VIA VL817
- Szybkość transmisji danych do:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- 1 x Wskaźnik LED
- Źródło zasilania: Zasilanie własne
- Średnica montażu: 60 mm
- Głębokość montażu: 43 mm
- Długość kabla: ok. 150 cm
- Plug & Play

Wymagania systemowe

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.8 lub nowszy
- Mac OS 11.2.3 lub nowszy

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
- Otwór w biurku 60 mm

Zawartość opakowania

- Biurkowy hub
- Kapsel
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Typ montażu:	in-desk
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 11.2.3 or above
Wskaźnik LED:	1 x

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-A męski
Złącze 2:	4 x USB 5 Gbps Typ-A żeński

Właściwości techniczne

Chipset:	VIA VL817
Szybkość transmisji danych:	5 Gbps
Zasilanie napięciem:	USB Bus power

Właściwości fizyczne

Długość kabla:	1,5 m
----------------	-------

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

