

Antenna Cable N plug > N jack LMR195 low loss 3 m

Opis

Use this cable to connect components of the radio frequency technology together.



Numer artykułu 88682

EAN: 4043619886821

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- N plug
- N jack
- Cable type: LMR195
- Cable attenuation: 0.59 dB per meter @ 2.4 GHz
0.93 dB per meter @ 5.7 GHz
- Cable length: 3 m
- Cable diameter: 4.95 mm
- Cable colour: black
- Impedance: 50 Ohm

Zawartość opakowania

- Antenna cable

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x N męski
Złącze 2:	1 x N żeńskie

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Typ przewodu:	LMR195
Tłumienie przewodu:	0,59 dB @ 2,4 GHz na metr 0,93 dB @ 5,7 GHz na metr
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla:	3 m
Średnica kabla:	4.95 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

