



Presentazione

Gamma	Spacial
Nome del prodotto	Spacial CRN
Applicazione	Multifunzione
Categoria	Cassetta compatta
Altezza nominale cassetta	600 mm
Larghezza nominale cassetta	400 mm
Profondità nominale cassetta	150 mm
Tipo accessorio d'installazione	Montaggio a parete
Composizione dispositivo	Serratura 1 Porta 1 Corpo 1 Piastra passacavo 1
Tipo di porta	Semplice
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio

Caratteristiche tecniche

Tipo di corpo	Pannelli laterali realizzati in un unico pezzo Saldato sul retro con doppio profilo a formare una zona sigillata protetta
Numero di porte	1 lato anteriore
Apertura porta	Reversibile 120 °
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra
Tipo di piastra passacavo	Standard
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere Piastra pressacavo con viti
Materiale	Acciaio per corpo
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Grigio RAL 7035
Norme di riferimento	IEC 62208
Certificazioni prodotto	CUL

UL

Peso prodotto	8.45 kg
---------------	---------

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a IEC 62262

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0810 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile Profilo ambientale del prodotto
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi
---------	---------