

Adapter gniazda DC - DC 5,5 x 2,5 mm żeński do żeńskiego z gwintem, prosty

Opis

Adapter DC firmy Delock nadaje się do niezawodnego zasilania oraz do montażu śrubowego na urządzeniach, panelach lub jako zwykła złączka kablowa. Złącza DC mogą być podłączane zarówno z nakrętką mocującą, jak i bez niej.



DC 5.5 x 2.5 mm

Numer artykułu 90940

EAN: 4043619909407

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x DC 5,5 x 2,5 mm, wtyk żeński
 - 1 x DC 5,5 x 2,5 mm, wtyk żeński
- Prąd: max. 5 A
- Napięcie robocze: maks. 24 V
- Kolor: czarny
- Kształt: sześciokątny
- Wersja: prosta
- Długość gwintu: 9 mm
- Rodzaj gwintu: M8*P0.75
- Materiał obudowy: PVC
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 80 °C
- Wymiary (DxG): ok. 58 x 14 mm


Zawartość opakowania

- Adapter gniazda DC
- 2 x nakrętka
- 2 x podkładka ząbkowana blokująca

Zdjęcia



Panel cutout



Areas of application



Ogólne

Typ montażu:	Screw mounting
Styl:	proste Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x DC 5,5 x 2,5 mm, wtyk żeński
Złącze 2:	1 x DC 5,5 x 2,5 mm, wtyk żeński

Właściwości techniczne

Napięcie robocze:	24 V
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 80 °C
Maksymalny prąd:	10 A

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	PVC
Długość gwintu:	9 mm
Średnica kabla:	22 AWG
Typ śrubek:	Śrubą-nakrętką: M8 x 0,75
Średnica:	14 mm
Długość:	58 mm
Kolor:	czarny
Izolator:	PVC

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de