



Spojovací krabice

i 12-L



i 12-L

Spojovací krabice

85 x 85 x 37 mm

obj. č.: 33291201

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), 12
přívodů, 3 spodní přívody, kompletní s děrovacím nástrojem
a zaslepovací zátkou, s vnějšími místy připojení

šedá, bez svorek, pro samostatné svorky s certif. VDE



Technické údaje

Rozměry

šířka:	85 mm
délka:	85 mm
výška:	37 mm

Materiál:

Krabice:	Polyethylen
Víko:	Polypropylen
Materiál:	Polypropylen

Certifikáty



vedlejší

VST RR - Zaslepovací zátky

HandyGrip VG 20 - Upínací lišta

HandyGrip VG 21 - Upínací lišta

HandyGrip VG 21 w - Upínací lišta

HandyQuick SQ 32 - Bezšroubová svorka

HandyQuick SQ 52 - Bezšroubová svorka



Spojovací krabice

i 12-L

Ostatní atributy

Barva:	ostatní
Průřez vodiče:	2,5 mm²
Možnost řazení:	No
Jmenovité izolační střídavé napětí:	400 V
Ochrana proti výbuchu:	bez
Zachování funkčnosti:	bez
plombovatelné:	No
bez těžkých kovů:	Yes
neobsahuje PVC:	Yes
Neobsahuje silikon:	Yes
Krytí:	IP55 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	No