


Kabel USB 5 Gbps z gniazdem pinowym, żeńskim pod kątem 90° do 2 x USB 5 Gbps, Typu-A, żeński do zabudowy, 50 cm

Opis

Ten kabel firmy Delock może być używany do wewnętrznego połączenia z wolnym męskim złączem pinowym na płycie głównej. Rozbudowuje system o dwa dodatkowe żeńskie porty USB 5 Gbps Typu-A, które można zamocować za pomocą dwóch dostępnych nakrętek. Ten przewód jest najbardziej odpowiedni do komputerów samodzielnie zaprojektowanych systemów komputerowych.



Numer artykułu 83007

EAN: 4043619830077

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Cechy szczególne

- With inner metal thread

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 19-pinowa listwa pinowa USB 5 Gbps, żeńska, kątowa 90°
 - 2 x gniazdo USB 5 Gbps Typu-A ze śrubami do zabudowy
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- Średnica kabla:
 - linia danych 28 AWG
 - linia zasilania 24 AWG
- Średnica kabla: ok. 5,8 mm
- Materiał powłoki: PVC
- Kolor: czarny
- Długość: ok. 50 cm

Wymagania systemowe

- Wolna listwa pinowa USB 5 Gbps

Zawartość opakowania

- Kabel

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x 19-pinowa listwa pinowa USB 5 Gbps, żeńska, kątowna 90°
Złącze 2:	2 x gniazdo USB 5 Gbps Typu-A ze śrubami do zabudowy

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	5 Gbps
-----------------------------	--------

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	28 - 24 AWG 5,8 mm
Materiał:	PVC
Długość:	50 cm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de