

5935ET/1MB
Zestaw 96 narzędzi dla elektrotechników w miękkich wkładach profilowanych

Elektrotechnika

		art.
	059351332	5935ET/1MB



MB65



MB64



MB63



MB65



MB64



MB63

- n. 1 **1052:** szczypce nastawne samoblokujące 240 mm
- n. 1 **1370:** młotek ślusarski 500 g
- n. 1 **1390:** młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego Ø 35 mm
- n. 1 **1719BMA...Q:** Pilniki półgładziki kwadratowe, z rękojeścią 200 mm
- n. 1 **1719BMA...P:** Pilniki półgładziki płaskie, z rękojeścią 200 mm
- n. 1 **1719BMA...T:** Pilniki półgładziki trójkątne, z rękojeścią 200 mm
- n. 1 **1719BMA...M:** Pilniki półgładziki półokrągłe, z rękojeścią 200 mm
- n. 1 **1719BMA...R:** Pilniki półgładziki okrągłe, z rękojeścią 200 mm
- n. 1 **35:** przecinak płaski żebrowany 200 mm
- n. 1 **1032:** szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, ⌀ 180 mm
- n. 1 **1034:** szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych ⌀ 170 mm
- n. 1 **1036:** szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych ⌀ 175 mm
- n. 1 **1038:** szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych ⌀ 175 mm
- n. 1 **1084BM:** Szczypce tnące boczne, wzmocnione □ 160 mm
- n. 1 **1150BM:** szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego = 180 mm
- n. 1 **1166BM:** Szczypce półokrągłe ● 160 mm
- n. 9 **96BPC/SC9:** klucz trzpieniowy kątowy z końcówką kulistą ○
- n. 1 **1250:** wkrętak płaski z chwytakiem śruby ●
- n. 1 **1251:** wkrętak krzyżowy profil Phillips® z chwytakiem śruby ⊕
- n. 1 **1253:** wkrętak ze wskaźnikiem napięcia ●
- n. 6 **943MQ:** kluczy nasadowych z rękojeścią, w izolacji do 1000V ○ 5,5-6-7-8-10-13 mm
- n. 4 **1272MQ:** wkrętak krzyżowy profil Phillips® w izolacji do 1000V ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- n. 6 **1274MQ:** wkrętak płaski w izolacji do 1000V ● 2,5x75-3x100-4x100-5,5x125-6x150-8x175 mm
- n. 31 **860MIX/A31:** 30 końcówek wkrętakowych ● ○ ⊕ ⊕ ⊕
- n. 1 **850MQ:** Pokrętło z uchwytem magnetycznym do końcówek wkrętakowych, w izolacji ®
- n. 8 **55:** klucz płaski dwustronny 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm
- n. 1 **1048MQ:** Szczypce nastawne w izolacji do 1000V 250 mm
- n. 1 **1082MQ:** szczypce tnące boczne w izolacji do 1000V □ 140 mm