ClipCard
CC 30/60 O4MM MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

ClipCard O4mm MC są oznacznikami urządzeń w formacie MultiCard. Dzięki otworom 4,2 mm wykonanym po obu stronach, te specjalne wersje można łatwo mocować śrubami i nitami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CC 30/60 O4MM MC NE WS
Nr zam.	1083150000
Wykonanie	ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 30 x 60 mm, Z otworem, biały
GTIN (EAN)	4032248846771
J. op.	30 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000

ClipCard
CC 30/60 O4MM MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	60 mm	Szerokość (cale)	2,362 inch
Wysokość	30 mm	Wysokość (cale)	1,181 inch
Głębokość	1,2 mm	Głębokość (cale)	0,047 inch
Masa netto	4,633 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	Aplikacja / producent	Z otworem
Barwny	biały	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2	Szerokość	60 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	Zalecane branże	Maszyny
tworzywo	poliamid 66		

Znaczniki urządzeń

Wilgotność	≤ 60 %	Średnica otworu wierconego	4,2 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

ClipCard
CC 30/60 O4MM MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

