

VS-09-DSUB-20-LI-5,0 - Kabel D-SUB

1656259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656259>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Konfekcjonowany kabel D-SUB ekranowany, 9-pinowy, elastyczny (7-drutowe żyły), kolor kabla RAL 7000 (szary), mocowany za pomocą gwintu 4-40 UNC, stopień ochrony IP20, głowica 1 z gniazdem Shell 1 i prostym odejściem kabla, głowica 2 z wtykiem Shell 1 i prostym odejściem kabla, długość: 5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1656259
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNCAS
Klucz produktu	ABNCAS
GTIN	4046356029735
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	231 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	223,5 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Konstrukcja	D-SUB
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	9
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

prąd obliczeniowy	1 A
Napięcie robocze	30 V
Środek transmisyjny	Miedź

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
-----------------------	------

Dane materiału

Materiał obudowy	PCW
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	pozlacane
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	D-SUB
------------------	-------

Przyłącze przewodu

Rodzaj przyłącza	D-SUB
------------------	-------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Gniazdo proste D-SUB 9
Stopień ochrony	IP20

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste D-SUB 9
Stopień ochrony	IP20

VS-09-DSUB-20-LI-5,0 - Kabel D-SUB

1656259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656259>



Kabel/przewód

plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
Przekrój przewodu	0,08 mm ²
przewód sygnałowy AWG	28

VS-09-DSUB-20-LI-5,0 - Kabel D-SUB


1656259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656259>




Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków

Rysunek schematyczny



Przód wtyku


VS-09-DSUB-20-LI-5,0 - Kabel D-SUB



1656259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656259>

Schemat



Schemat

VS-09-DSUB-20-LI-5,0 - Kabel D-SUB

1656259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656259>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-09-DSUB-20-LI-5,0 - Kabel D-SUB

1656259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656259>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

EF3.1 Zmiana klimatu

CO2e kg	6,71 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl