


Delock Junction Box for network cable Cat.6 UTP LSA toolless

Opis

With this coupler from Delock you can extend or repair two network cables without additional connectors. The LSA blocks can be used with a punch down tool; alternatively, a tool-free connection is possible.



Numer artykułu 86167

EAN: 4043619861675

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Connectors: LSA block > LSA block (toolless)
- Unshielded (Cat.6)
- TIA-568A/B pinout
- Cable diameter up to 0.644 mm (22 – 26 AWG)
- Dimensions (LxWxH): ca. 48 x 25.8 x 24.7 mm

Zawartość opakowania

- Junction Box
- 2 zip-ties
- Adhesive pad, 45 x 25 mm

Zdjęcia



Ogólne

Odpowiedni do średnicy przewodnika:	22 - 26 AWG
-------------------------------------	-------------

Interfejs

Wewnętrzne:	2 x blok zacisków LSA
-------------	-----------------------

Właściwości techniczne

Kategoria:	Cat.6A
------------	--------

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	biały
Materiał obudowy:	Plastik
Tarcza:	unshielded
Długość:	48,0 mm
Szerokość:	25,8 mm
Wysokość:	24,7 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

