

Kabel USB 5 Gbps USB Typ-A męski na USB Typ-A żeński do instalacji z gwintem M20 i nasadką ochronną IP68 Pyło i wodoodporność 50 cm czarny

Opis

Ten kabel USB firmy Delock może być używany do podłączania różnych urządzeń. Wbudowane gniazdo można przymocować np. do obudowy z odpowiednim otworem.

IP68 pyło~ i wodoszczelny

Zaślepka zabezpiecza żeński port USB przed wilgocią, uszkodzeniami i zabrudzeniami podczas przebywania na zewnątrz.



60 cm

Numer artykułu 88149

EAN: 4043619881499

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-A męski
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-A żeński do instalacji
- Gwint: M20
- Średnica otworu wewnętrznego: 20,8 mm
- Średnica kabla:
 - linia danych 28 AWG
 - linia zasilania 24 AWG
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- Pierścień uszczelniający silikonowy, pomarańczowy
- Z zatyczką
- Średnica kabla: ok. 5,5 mm
- Długość ze złączami: ok. 50 cm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 105 °C
- Klasa ochrony: IP68
- Materiał obudowy: PA66
- Kolor: czarny

Zawartość opakowania

- Kabel USB 5 Gbps

Zdjęcia



Ogólne

Klasa ochrony:	IP68
----------------	------

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-A męski
Złącze 2:	1 x USB 5 Gbps Typ-A żeński do instalacji

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	5 Gbps
-----------------------------	--------

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	PA66
Średnica kabla:	24 AWG 5,5 mm
Długość:	60 cm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de