



Tubo Termorretráctil hasta 3,5:1 - Tiras de 1 mtr

TREDUX HA47 Pared Gruesa - con Adhesivo

La resistencia y durabilidad hacen de TREDUX Pared Gruesa un termorretráctil ideal para aplicaciones de aislamiento y protección de cables y/o uniones subterráneas.

Características y Beneficios


- Tubo termorretráctil de poliolefina de pared gruesa con adhesivo
- Servido en barras de 1 Mtr
- Embalado en cajas de cartón para expositor y uso en pequeñas cantidades
- Aplicaciones de baja y media tensión



TREDUX HA47 - Protección de cables y/o uniones subterráneas.



¡En un solo paso a la Web!



Tubo Termorretráctil 3.5:1 con Adhesivo

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Contracción	hasta 3,5:1
Temp. Trabajo	-55 °C a +110 °C
Temp. Mín. Contracción	+120 °C
Punto de Fusión del Adhesivo	+85 °C
Cambio Longitudinal (desp. contraer)	-10 % max.
Rigidez Dieléctrica	20 kV/mm
Flamabilidad	no Retardante de la Llama



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Long. (L)	Contenido	Color	Herramientas Recom.	Código
TREDUX-HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	10 Pzas	Negro (BK)	30-32	321-50190
TREDUX-HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	5 Pzas	Negro (BK)	30-32	321-50330
TREDUX-HA47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	4 Pzas	Negro (BK)	-	321-50450
TREDUX-HA47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	2 Pzas	Negro (BK)	-	321-50510
TREDUX-HA47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	1 Pza	Negro (BK)	-	321-50680
TREDUX-HA47-85/25	85,0	25,4	4,30	1,0 m	1 Pza	Negro (BK)	-	321-50850

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Herramientas Recomendadas			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.