



Tubo Termoretráctil hasta 3:1 - Tiras de 1 mtr

TREDUX Pared Fina

Los tubos termoretráctiles TREDUX de pared fina son usados generalmente como aislamiento eléctrico o como protección mecánica de cables e hilos.

Características y Beneficios

- Tubo termoretráctil de poliolefina cross-linked flexible y pared fina
- Dispensados en cajas de cartón en tiras de 1Mtr
- 9 medidas de 1,5 mm a 101,6 mm
- Colores disponibles: Negro y Tierra (Amarillo/Verde)



Disponibles más colores bajo consulta. ¡Contáctenos!




¡En un solo paso a la Web!



TREDUX contrae hasta 3 veces su tamaño.

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)	
Contracción	2:1	3:1
Temp. Trabajo	-55 °C a +135 °C	
Temp. Mín. Contracción	+100 °C	
Cambio Longitudinal (desp. contraer)	+/-5 % max.	
Rigidez Dieléctrica	20 kV/mm acorde a ASTM D 150	
Flamabilidad	UL224 VW1	

RoHS



Tubo Termoretráctil 3:1



Tubo Termoretráctil 2:1

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Long. (L)	Contenido	Color	Contracción	Herramientas Recom.	Código
TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	1,0 m	20 Pzas	Negro (BK)	3:1	30-33	319-00150
	1,5	0,5	0,50	1,0 m	20 Pzas	Verde-Amarillo (GNYE)	3:1	30-33	319-00157
TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,60	1,0 m	20 Pzas	Negro (BK)	3:1	30-33	319-00300
	3,0	1,0	0,60	1,0 m	20 Pzas	Verde-Amarillo (GNYE)	3:1	30-33	319-00307
TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,70	1,0 m	15 Pzas	Negro (BK)	3:1	30-33	319-00600
	6,0	2,0	0,70	1,0 m	15 Pzas	Verde-Amarillo (GNYE)	3:1	30-33	319-00607
TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	1,0 m	10 Pzas	Negro (BK)	3:1	30-33	319-01200
	12,0	4,0	0,85	1,0 m	10 Pzas	Verde-Amarillo (GNYE)	3:1	30-33	319-01207
TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 Pzas	Negro (BK)	3:1	30-32	319-02400
	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 Pzas	Verde-Amarillo (GNYE)	3:1	30-32	319-02407
TREDUX-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 Pzas	Negro (BK)	2:1	30-32	319-03800
	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 Pzas	Verde-Amarillo (GNYE)	2:1	30-32	319-03807
TREDUX-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	1,0 m	6 Pzas	Negro (BK)	2:1	30-32	319-05100
TREDUX-76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	1,0 m	3 Pzas	Negro (BK)	2:1	-	319-07600
TREDUX-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	1,0 m	2 Pzas	Negro (BK)	2:1	-	319-10200

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.