

Zewnętrzny adapter audio USB 2.0 Virtual 7.1 24 bit / 96 kHz z S/PDIF

Opis

Adapter Delock rozszerza komputer o dodatkową kartę dźwiękową. Można podłączyć głośniki albo słuchawki. Wyjście audio ma złącze combo które można użyć jako konwencjonalne wyjście stereo albo cyfrowe wyjście optyczne S/PDIF. Adapter odtwarza pliki audio do 24 bit / 96 kHz.



Numer artykułu 63926

EAN: 4043619639267

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A męski >
 - 1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo do mikrofonu 3,5 mm typu jack
 - 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (analogowy) / (cyfrowy) S/PDIF głośnik
- Chipset: C-Media CM6533
- Klawisze funkcyjne: Volume-UP, Volume-Down, Mute
- Użądzenie USB Audio specyfikacja 1.0
- Sampling z prędkością do to 24 Bit / 96 kHz odtwarzanie i 16 Bit / 48 kHz nagrywanie
- Wspiera Virtual 7.1 Kanał Sound
- USB Bus power
- Plug & Play

Wymagania systemowe

- Chrome OS 61.0 lub nowszy
- Mac OS 10.9 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- USB Sound Adapter

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja:	USB 2.0
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS 61.0 lub nowszy Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo do mikrofonu 3,5 mm typu jack
Złącze 3:	1 x speaker 3.5 mm stereo jack female (analogue) output / S/PDIF (digital) output

Właściwości techniczne

Chipset:	C-Media CM6533
----------	----------------

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de