



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ALN 233311
Kod produktu: 7811380
Opis: Obudowa
Uwagi: Aluminiowa

Kod EAN: 6418074016195
:
Finland: 3420038
Electric numer Dania: 8212045787
Electric numer Szwecja: 7811380

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	330	230	110	ARH 2333	Szyna DIN 35
cale:	13.0	9.1	4.3	MRS 28541	Uchwyty do wieszania obudów
				PH A & AH A/B	Zestaw zawiasów
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Material:	Aluminium			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67/IP68	
Kolor podstawy:	RAL 7001			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Material srub do pokryw:	Stal nierdzewna			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
Kolor pokryw:	RAL 7001				
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwale):	-50 ... 140 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-50 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwale):	-60 ... 285 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-60 ... 175 °F				
Akcesoria:					
AM 2333	Płyta montażowa				

ALU 330x230x110-180

