




Kompletny, uniwersalny system obudów modułowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do użytku domowego SYSTEM i umożliwiający spełnianie wysokich wymagań bezpieczeństwa instalacji montowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i uprzemysłowionych. Seria produktów COMBI 27 dostępna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowań zewnętrznych narażonych na działanie skrajnych warunków atmosferycznych.

Opis	8 zespołów	Kolor	Szary RAL 7035
Drzwiczki lampy	Z membraną	Kolor drzwi	Przezroczysty
Liczba otworów do wybicia Ø23	10 po bokach / 2 na dole	Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia
Ochrona IP	IP55	Klasa Izolacji	II
Odporność na wstrząsy	IK07	sterowania	Moduł 4 x 2
Układ wstępny przedziału	2	Śruby pokryw	Stal nierdzewna
Moment dokręcania moment dokręcania śrub	0.8 NM	Śred. zewn. LxHxD (mm)	132x171x65
Próba rozżarzonym drutem	650 °C	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	(EN 60670-1)	Montaż Temperatury	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Resistant

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP55



II

IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/01/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice