DIGITUS® CM10, mysz przewodowa z 3 przyciskami i kółkiem przewijania, długość kabla 1,9 m, rozdzielczość 1000 DPI

DA-20169

EAN 4016032511069



Mysz przewodowa optyczna Office, USB, kabel 1,9 m, czarna

Ta przewodowa mysz z trzema przyciskami stanowi niezawodne i proste w obsłudze rozwiązanie do codziennego użytku w biurze, podczas pracy zdalnej lub w profesjonalnych środowiskach pracy. Dzięki lewemu i prawemu przyciskowi myszy oraz płynnie działającemu kółku przewijania zapewnia intuicyjną obsługę wszystkich popularnych aplikacji – od edycji dokumentów, przez pracę z arkuszami kalkulacyjnymi, aż po przeglądanie stron internetowych. Czujnik optyczny o rozdzielczości 1000 DPI zapewnia precyzyjne sterowanie kursorem i przyjemną szybkość reakcji podczas codziennej pracy. Dzięki symetrycznej konstrukcji mysz wygodnie leży w dłoni i jest odpowiednia zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych. Zoptymalizowana waga wynosząca 92 g umożliwia kontrolowane prowadzenie myszy i wygodną obsługę nawet podczas długotrwałego użytkowania. Przewodowe połączenie USB-A gwarantuje stabilną transmisję sygnału bez baterii, przerw na ładowanie czy zakłóceń sygnału bezprzewodowego. Dzięki funkcji Plug & Play nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania – wystarczy podłączyć mysz i od razu zacząć pracę. Kabel o długości 1,9 m pozwala na elastyczne ustawienie myszy w miejscu pracy. Ponadczasowy czarny design dyskretnie wtapia się w każde nowoczesne środowisko pracy.

Ta przewodowa mysz USB-A łączy w sobie precyzyjne sterowanie o rozdzielczości 1000 DPI, intuicyjną obsługę za pomocą 3 przycisków oraz symetryczną, przyjemnie lekką konstrukcję – idealną do niezawodnej, wygodnej i nieskomplikowanej pracy

- Konstrukcja z 3 przyciskami, w tym kółkiem przewijania
- Czujnik optyczny o rozdzielczości 1000 DPI
- Długość kabla: 1,9 m
- Złącze USB: USB 2.0
- Symetryczna konstrukcja odpowiednia zarówno dla osób lewo-, jak i praworęcznych
- Stopień połysku: matowy; 2,9–4,7 GU
- Pobór prądu: 50 mA
- Napięcie zasilania: 5 V (DC)
- Temperatura pracy: 0–40°C
- Temperatura przechowywania: -40 – 55°C
- Waga: 92 g
- Wymiary: 110 x 61 x 39 mm
- Kolor: czarny
- Wymagania systemowe: Windows 7, 10, 11, złącze USB-A

Zawartość opakowania

- 1x mysz
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	1.50	14.30	23.20	21.80	7,232.37
Opakowanie wewnętrzne	1	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.15	4.30	10.03	13.00	560.68
Netto bez opakowania	1	0.11	4.30	10.03	13.00	560.68

Więcej zdjęć





Safety notes

- Nie wolno otwierać urządzenia, wprowadzać w nim zmian ani samodzielnie go naprawiać.
- Należy trzymać urządzenie i jego przewód zasilający z dala od małych dzieci, aby przewód nie owinął się wokół szyi lub ciała dziecka i nie stwarzał zagrożenia uduszeniem.
- Kabel przyłączeniowy należy poprowadzić z dala od ścieżek przejścia i w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego zaczepić, co pozwoli uniknąć urazów spowodowanych potknięciem się i upadkiem.
- W przypadku dłuższego użytkowania należy zwracać uwagę na ergonomiczną pozycję ciała, dłoni i ramion oraz robić regularne przerwy, aby uniknąć dolegliwości spowodowanych jednostronnym lub długotrwałym obciążeniem.
- Aby uniknąć nieprawidłowego działania lub uszkodzenia podłączonego urządzenia, nie należy dalej korzystać z urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa wykazują widoczne uszkodzenia.
- Należy chronić kabel połączeniowy przed zgnieceniem, silnym zagięciem i nadmiernym rozciąganiem, aby zapobiec jego uszkodzeniu i wynikającym z tego nieprawidłowościom w działaniu.
- Aby uniknąć uszkodzeń materiałowych i funkcjonalnych, należy używać i przechowywać urządzenie wyłącznie zgodnie z warunkami eksploatacji określonymi przez producenta.
- Podczas czyszczenia należy przestrzegać wskazówek producenta i przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od komputera.
- Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nigdy nie należy spryskiwać urządzenia bezpośrednio wodą ani sprayami czyszczącymi
- Bezpieczeństwo baterii i akumulatorów (w przypadku bezprzewodowych klawiatur i myszy)
- Nigdy nie wrzucać baterii do ognia, nie otwierać ich ani nie powodować zwarcia. Ryzyko wybuchu i pożaru.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Połknięcie baterii może stanowić zagrożenie dla życia.
- Wypuste baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekiem.
- Urządzeń elektronicznych i baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji oraz korzystać z systemów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com