

Kabel audio Red's Music - 2x XLR F / 2x wtyk RCA

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel instrumentalny-audio o podwójnej konstrukcji wyposażony w centralnie prowadzone żyły w niezależnym ekranie z gęstego opłotu siatkowego. Kabel o niskiej pojemności w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Produkt dedykowany do połączeń instrumentalnych oraz mikrofonowo-liniowych w domowych, studyjnych i estradowych instalacjach i systemach audio. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU53...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1-A: XLR F

Złącze 1-B: XLR F

Złącze 2-A: Wtyk RCA

Złącze 2-B: Wtyk RCA

Model złącz: X53, RCA51

Przewód wewnętrzny: 2 x (1x0,23mm²)

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥80%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 5mm x 10,5mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:

Model kabla: INS2-S100 - 2x(1x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km

Impedancja: 50Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,6Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 38,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)


Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 mm x 10,5 mm

Masa: około 71kg/km

Schemat połączeń:



AU53...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:

	
2x X53 - XLR żeński	2 x RCA51 - Wtyk RCA

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU5303BX	0.3 m	119g	5903867412717
AU5305BX	0.5 m	133g	5903867412724
AU5310BX	1.0 m	166g	5903867412731
AU5315BX	1.5 m	200g	5903867412748
AU5320BX	2.0 m	233g	5903867412755
AU5330BX	3.0 m	307g	5903867412762
AU5340BX	4.0 m	374g	5903867412779
AU5350BX	5.0 m	441g	5903867412786
AU5360BX	6.0 m	508g	5903867412793
AU5370BX	7.0 m	575g	5903867412809
AU5380BX	8.0 m	642g	5903867412816
AU5390BX	9.0 m	724g	5903867412823
AU53100BX	10.0 m	791g	5903867412830
AU53150BX	15.0 m	1126g	5903867412847
AU53200BX	20.0 m	1461g	5903867412854

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów