

Stacja dokująca M.2 dla M.2 NVMe PCIe SSD z żeńskim USB Type-C™

Opis

Stacja M2 Delock umożliwia instalację M.2 PCIe NVMe SSD i można ją podłączyć do PC lub laptopa przez USB. Załączony kabel USB umożliwia połączenie z wolnym portem USB Typ-A lub USB-C™.

Urządzenia testujące

Pamięć jest po prostu wciskana do mocnej obudowy metalowej i może być natychmiast wykorzystywana. Bez śrubek, narzędzi ani akcesoriów, co zapewnia natychmiastową wymianę SSD.

Uwaga

Nie obsługuje dysków SSD SATA M.2.



Numer artykułu 64000

EAN: 4043619640003

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ żeński
 - 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2
- Chipset: Asmedia ASM2362
- Obsługuje moduły M.2 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe (NVMe)
- Obsługa NVM Express (NVMe)
- Bootowalny
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Metalowa obudowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 49 x 49 x 12 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Wymagania systemowe


- Chrome OS 78.0 lub nowszy
- Linux Kernel 4.3 lub nowszy
- Mac OS 10.15.2 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™ lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca M.2
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 30 cm
- Przewód USB-C™, męski na USB Typu-A, męski, długości ok. 30 cm
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play Bootowalny
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.3 lub nowszy Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Wskaźnik LED:	1 x

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
Złącze 2:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2

Właściwości techniczne

Chipset:	Asmedia ASM2362
Szybkość transmisji danych:	10 Gbps

Właściwości fizyczne

Długość:	49 mm
Szerokość:	49 mm
Wysokość:	12 mm
Kolor:	srebrny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de

Strona internetowa www.delock.de