


Mechanizm linkowy do enkoderów

DRAW WIRE 15000



Cechy produktu

Wykonanie wału	pełny wał
Średnica wału [mm]	6

Aplikacja

Wykonanie	dla enkoderów z flanszą 58 mm synchro i pełnym wałkiem 6 mm
-----------	---

Dokładność / odchylenie

Dokładność	$\pm 0,01$ % FSO
Powtarzalność	$\pm 0,001$ % FSO


Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
Temperatura składowania [°C]	-40...80
Wilgotność przechowywania [%]	5...95; (bez kondensacji)

Mechanizm linkowy do enkoderów

DRAW WIRE 15000

Testy / dopuszczenia			
Odporność na wstrząsy	IEC628-2-27		50 g / 20 ms
Odporność na wibracje	IEC68-2-6		20 g / 20..200 Hz
Dane mechaniczne			
Waga	[g]	3824,8	
Wymiary	[mm]	115 x 180,7 x 115	
Średnica górnego kołnierza	[mm]	58	
Materiał		obudowa: aluminium anodowane; przewód pomiarowy: stal kwasoodporna pokrycie poliamidowe	
Wykonanie wału		pełny wał	
Średnica wału	[mm]	6	
Maksymalna odległość pomiarowy	[mm]	15000	
Promień zgięcia przewodu	[mm]	315	
Średnica przewodu	[mm]	1	
Połączenie przewodowe		20,2; (oczko)	
Właściwości przewodu	maks. prędkość przemieszczania przewodu	[m /s]	2
	maks. przyspieszenie przewodu	[g]	3
	maks. siła rozciągająca	[N]	25
	min. siła powrotna	[N]	8
Mocowanie		kołnierz synchro	
Akcesoria			
Dostarczane elementy	śruby mocujące: 2 x M4		
	śruby cylindryczne: 4 x M4		
	podkładki		
	kołnierz synchro		
	Sprzęgło dla enkoderów		
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	
Diagramy i grafiki			



Instrukcja montażu