



Kabel USB

Model: **AK-USB-62**



Kod produktu	AK-USB-62
Typ produktu	Kabel USB
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Maksymalna moc	18 W (9 V / 2 A, 5 V / 3 A)
Długość przewodu	1 m
Wtyczka #1	Złącze męskie USB typu A
Wtyczka #2	Złącze męskie USB typu C
Transmisja danych	Tak
Wersja	USB 2.0
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Materiał przewodu	Miedź
Materiał wykonania	Silikon
Kolor produktu	Czarny
Opakowanie	UniBag
Wymiary opakowania (L x W x H)	120 x 40 x 20 mm
Waga netto	29 g
Waga brutto	32 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5906708750702
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-USB-62 to silikonowy kabel USB-C, który łączy w sobie funkcjonalność i minimalistyczny design. Klasyczna, czarna kolorystyka sprawia, że przewód świetnie komponuje się z każdym zestawem akcesoriów — od biurkowych stacji dokujących po mobilne powerbanki. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie zarówno styl, jak i niezawodność.

Stabilne ładowanie i szybki transfer danych

Kabel USB-C AK-USB-62 został wykonany w standardzie USB 2.0, umożliwiając **transfer danych** z prędkością do 480 Mbps. Dzięki temu w kilka chwil przeniesiesz zdjęcia, wideo czy dokumenty, a jednocześnie bezproblemowo naładujesz swoje urządzenia — smartfon, tablet czy słuchawki bezprzewodowe.

Trwały i elastyczny silikon

Wytrzymała, **silikonowa powłoka** sprawia, że kabel jest nie tylko przyjemny w dotyku, ale także odporny na przetarcia i załamania. Jego elastyczność zapobiega plątaniu się przewodu i ułatwia przechowywanie w torbie czy plecaku.

Podświetlenie LED dla większej wygody

Kabel Akyga® AK-USB-62 został **wyposażony w subtelną diodę LED** na wtyczce USB-C. Dzięki temu bez trudu odnajdziesz złącze nawet w ciemnym pomieszczeniu czy podczas nocnej podróży samochodem.