

Kabel antenowy SMA żeński złącze bryzgoszczelne na SMA męski 90° RG-58 30 cm

Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów technologii radiowej.



Numer artykułu 12110

EAN: 4043619121106

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x żeńskie złącze SMA bryzgoszczelne
 - 1 x SMA męski 90°
- Typ przewodu: RG-58
- Kolor przewodu: czarny
- Tłumienie przewodu: 0,4 dB @ 500 MHz na metr
- Średnica kabla: ok. 4,95 mm
- Długość ze złączami: ok. 30 cm

Zawartość opakowania

- Kabel

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x SMA żeński
Złącze 2:	1 x męski SMA 90°

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	RG-58 U
Tłumienie przewodu:	0,4 dB @ 500 MHz na metr
Długość kabla ze złączem:	0,3 m

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

