

Taśma LED K-1490-24 14.9 W/m, IP20

Nr ref K-1490-24



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stopień ochrony IP	20
CRI	90
LxBy	L80B50
Żywotność	61000 h
Napięcie zasilania	24 V DC
Moc	14.9 W/m
Kąt rozsyłu	120°
Elipsa MacAdama	3 SDCM
Ilość LED na 1 m	196
Ilość LED w sekcji cięcia	6 szt.
Gwarancja [mies]	60

Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Ref
2700 K	1100 lm/m	74 lm/W	K-27-1490-24
3000 K	1175 lm/m	79 lm/W	K-30-1490-24
4000 K	1250 lm/m	84 lm/W	K-40-1490-24