

Replikator portów USB 5 Gbps

Opis

Ten replikator portów Delock można połączyć z pojedynczym portem USB komputera i rozbudować system o kilka interfejsów, takich jak USB, audio, Gigabit Ethernet, DVI i HDMI. Porty DVI i HDMI umożliwiają podłączenie dwóch dodatkowych monitorów. Replikator portów obsługuje rozdzielczość HD do 2048 x 1152.

Rozszerzenie ekranu przez Displaylink

Dzięki układowi grafiki Displaylink można wykorzystywać odzwierciedlone i rozszerzone funkcje ekranu Windows oraz Mac OS.



Numer artykułu 87568

EAN: 4043619875689

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - przód:
 - 2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
 - 1 x gniazdo mikrofonu stereo 3,5 mm
 - 1 x gniazdo głośnika stereo 3,5 mm
 - tył:
 - 1 x USB 5 Gbps port pobierania danych Typ-B
 - 1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V
 - 1 x HDMI żeński
 - 1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 żeńskie
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 żeńskie
 - 4 x USB 2.0 Typ-A żeńskie
- Porty HDMI i DVI obsługują funkcję: rozszerzenie i kopia lustrzana z rozdzielczością do 2048 x 1152 (w zależności od monitora i istniejącej karty graficznej)
- Hot Plug

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Wyjście: 5 V / 4 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:

wewnątrz: $\varnothing$ ok. 1,7 mm
na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 4,75 mm
długość: ok. 9,5 mm


Wymagania systemowe

- Mac Lion 10.7.4 lub nowszy
- Windows XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
- 1.6 GHz CPU lub wyższy
- Minimum 30 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Zawartość opakowania

- Replikator portów USB 5 Gbps
- Kabel USB 5 Gbps
- Zewnętrzny zasilacz
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Hot Plug
Obsługiwany system operacyjny:	Mac OS 10.10 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit Windows XP 32-bit Windows XP 64-bit Windows 11

Właściwości techniczne

Maksymalna rozdzielczość ekranu:	2048 x 1152 @ 60 Hz
----------------------------------	---------------------

Właściwości fizyczne

Kolor:	biały
--------	-------

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

