

1662AN
Czujnik zegarowy z ruchomym trzpieniem pomiarowym, dokładność odczytu 0.01 mm
DIN 2270

C=Zakres pomiarowy

	art.	C mm	B mm	D mm	G mm	 g
016620200	1662AN	0÷0,8	12	32	0,01	50

